


FICHE TECHNIQUE**Sil-Tube****Tube en silicone haute température****■ ACCESSOIRES : PINCES DE SERRAGE**

Deux types de petites pinces ajustables (à sélectionner en fonction de la température d'utilisation) sont disponibles pour le SIL-TUBE. Ces pinces permettent de réguler ou stopper le débit d'air ou de résine à travers le tube.



PINCE DE SERRAGE 'A'	PINCE DE SERRAGE 'B'
Hauteur d'ouverture : 20 mm max	Hauteur d'ouverture : 20 mm max
Largeur d'ouverture : 25 mm max	Largeur d'ouverture : 20 mm max

■ REMARQUES

D'autres dimensions de SIL-TUBE sont disponibles sur demande, avec une quantité minimum imposée.

Dernière mise à jour : 2013-08-16

Nom du chapitre : **Produits pour l'infusion de résine**