

Fiche Technique

PREMIUM BLANKING CAP 500

Capuchon d'obturation mâle pour connexion de vide non utilisée

■ DESCRIPTION

Utilisez le capuchon de protection Premium Blanking Cap 500 sur les connecteurs rapides non utilisés afin d'éviter la perte de vide de votre système. Le capuchon a une extrémité bombée qui tient dans la paume de la main et rend plus facile sa mise en place.

■ AVANTAGES

- Capuchon d'obturation préservant les connexions d'autoclave en bloquant l'air pouvant aller dans le système de mise sous vide.
- Permet de protéger les valves lors du transport d'outillage.
- Préviend le risque de fuite d'une valve lors des tests de vide.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Construction
Matière
Matériau des joints toriques
Température d'utilisation
Type de raccord
Taille du raccord
Pression autoclave maximale

Corps massif en une pièce
Acier inoxydable
FKM elastomère
246°C
Hansen ISO-B
1/4 pouce
10 bar



Dernière mise à jour : 2021-07-15

Nom du chapitre : **Valves et tuyaux pour la mise sous vide**