

Fiche Technique

RIA

Adaptateur pour Infusion de Résine

■ DESCRIPTION

L'Adaptateur pour Infusion de Résine (RIA) est un outil pratique permettant d'assurer facilement la connexion entre les tubes d'infusion et les RIC Airtech (Resin Infusion Connector). Le design biseauté de ce nouvel adaptateur permet de perforer facilement une bâche de mise sous vide placée au-dessus d'un RIC sans avoir à utiliser d'objet tranchant (ciseau, etc.). La partie biseautée s'ajuste parfaitement aux RIC et VAC-RIC. La partie non biseautée peut être connectée aux tubes polyéthylène et vinyle 1/2" ainsi qu'au SIL-TUBE Airtech. Grâce à sa forme intérieure spécifique, la résine peut être facilement retirée du RIA après polymérisation.

■ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matière

Aluminum

■ DIMENSIONS

Référence du produit	Hauteur totale	Diamètre de la connexion du tube
RIA 1/2"	49 mm	9,8 mm
RIA 5/8"	60 mm	13,2 mm
RIA 3/4"	60 mm	15,2 mm



■ REMARQUES

L'utilisation d'un agent démoulant sur la surface intérieure du RIA facilitera le retrait de la résine polymérisée.

Dernière mise à jour : 2015-07-14

Nom du chapitre : **Produits pour l'infusion de résine**